

環境改善・衛生管理機器

自然界と同じ方法で創られるマイナスイオンとオゾン

やすらぎ工房

MINUS ION HARMONIZER



労働安全衛生法施行令適合商品
米国産業衛生専門家会議 ACGI-H適合商品
国際標準化機構品質システム ISO9000S認定工場生産商品



株式会社 アクアメディカル

マイナスイオンとオゾンのパワー

私たちの暮らしにとって、太陽がかけがえのないように、「やすらぎ工房」は自然と同じ方法で効果的に室内空間及び機器類を除菌・脱臭します。
また、快適空間を創り、癒し(ヒーリング)を実現します。

1 マイナスイオンにより身体を癒し、健康に

都会生活に蔓延するプラスイオンが身体に悪影響をおよぼしています。やすらぎ工房から発生されるマイナスイオンは、酵素活性能力が高まり、代謝が促進されるため身体を癒し、安定化させると言われています。

2 オゾンによる室内の除菌・脱臭

0.1PPM以内という自然界と同じ安全濃度で、オゾンの特性を最大限に利用し、室内での高い除菌・脱臭効果を発揮します。

3 靴箱の除菌・脱臭・乾燥効果

靴箱は湿気とタンパク質の汚れなどから、雑菌、カビの繁殖場所になっています。やすらぎ工房の温風、オゾン、マイナスイオンのトリプル作用の脱臭、乾燥効果により足元を常に清潔で爽快なフットワークにつくります。

4 高性能フィルターによる空気清浄機能

高性能フィルターにより、室内の塵・埃をキャッチし、90～99%空気の清浄効果を発揮します。除去能力は、0.3μmのダストまで強力に集塵します。

5 押入れ、洋服タンスの除菌・脱臭・乾燥・防虫効果

押入れ・洋服タンスは非常に湿気の多い場所です。雑菌、カビ、虫の巣になりやすいです。やすらぎ工房の温風、オゾン、マイナスイオンのトリプル作用により、除菌、脱臭、乾燥、防虫効果により常に衛生的で快適な暮らしを実現します。


6 寝具、および機器類の除菌・脱臭・乾燥効果

梅雨、花粉の季節にも、ふとん・靴・小物衣類等を天日に干した時と同じ様に除菌・脱臭・乾燥し、常に衛生的な暮らしを実現します。まさに「太陽の恵み」をお届けします。

7 髪にうるおいと輝きをつくり出すマイナスイオンシャワー

髪を乾かすだけで、やすらぎ工房の温風、オゾン、マイナスイオンのトリプル作用で髪1本1本に水分を浸透させ、髪をしっとりうるおし、素敵な髪をキープしてくれます。

ふとん乾燥除菌効果




髪におけるマイナスイオン効果



●使用前

●使用后

ふとん乾燥時の上手な使用例



で快適な生活空間のご提案

と同じ方法で創られるマイナスイオンとオゾンによる環境改善・衛生管理機器です。

やすらぎ工房のマイナスイオン効果

生活環境下における家電製品・OA機器から発生するプラスイオンで、マイナスイオンは極端に不足しています。イライラや健康を害する原因とまで考えられているプラスイオンを解消して、安心できる生活空間の創造にお役立て下さい。

測定場所	マイナスイオン(個/cc)	作動時のマイナスイオン
滝周辺	3000~5000	『やすらぎ工房』は、140万個以上(本体吸出口)のマイナスイオンを安定して供給します。
森林地帯	1500~2500	
公園の噴水周辺	2000~2500	
生病室・待合室	0~50	
生活環境	0~100	
カラオケBOX	0~5	

こんなところで大活躍




その他、エスデルーム、オフィス、会議室などでも効果を発揮します。



やすらぎ工房の除菌・脱臭能力







オゾンの発生方法



除菌・脱臭の原理



- 高い除菌力を持つオゾンが浮遊菌に直接働きかけます。
- また、同じく臭いの素へも働きかけ、高い脱臭効果が得られます。
- 室内空間への除菌・脱臭・乾燥を実現します。



※ 上記のデータは試験の一例であり、製品の性能を保証するものではありません。

人にやさしい「やすらぎ工房」は取り扱いもやさしく設計

簡単な操作

操作キーを押すだけ



簡単な接続



簡単なお手入れ




やすらぎ工房 AQ-2020仕様

本体外形寸法



付属品 各1 エアシート・ノズル



項目	内容	項目	内容
型名	AQ-2020	保護装置	手動遮断式サーモスタット(75℃動作) ヒーター用温度ヒューズ(228℃動作) モーター用温度ヒューズ(133℃動作)
オゾン発生量	吐出口濃度0.05~0.07ppm	及び	オゾンランプ切れ監視センサ(ランプ内蔵)
負イオン発生量	吐出口濃度140万個/cc以上	安全装置	本体ヒューズ 5.0A イオン電極絶縁被覆 エアバypass保護 モーターノイズ監視回路内蔵
オゾン発生量耐久性	紫外線ランプ方式 10,000時間	ふとん乾燥容量	ふとん2枚(敷ふとん、掛ふとん各1枚)
マイナスイオン発生	コロナ放電方式	室内	イオン風 240分・120分・60分 イオン+オゾン風 120分・60分
定格電源	AC100V	コース	掛ふとん 90分 羽毛・羊毛ふとん 60分 ダニ退治 30分 あたたため 15分
定格消費電力	70W / 470W(3とんコース)	設定	ふとん
定格周波数	50/60Hz	エアシート素材	ナイロンタフタ
質量	6.8kg	適用室温	0℃~35℃
寸法	本体 幅380×奥行245×高さ585(mm) エアマット 幅1800×幅250(mm)		
本体材質	難燃ABS		
電源コード	自動巻き取り式 H14FF材		
室温温度	室温+45℃		
送風量	室内コース1.0(m³/min)		
フィルター性能	0.3µmダスト90~99%除去		

オプション(近日発売)

- 乾燥菌乾燥用アタッチメント ●靴箱・洋服タンク・押入れの除菌、乾燥用フレキシブルホース
- 小物衣類除菌乾燥用シート ●イオンシャワー用フレキシブルホース ●消臭強力フィルター
- マイナスイオンヘアードライヤー用アタッチメント

■やすらぎ工房のお問い合わせは下記まで



株式会社 アクアメディカル

F733-0025 広島県広島市西区小月内町1丁目6-8

Tel.082-295-1102 Fax.082-295-8972

Home page: www.aqa.ne.jp E-Mail: info@aq-ne.jp